

 steinel**Akumulatorski industrijski fen 18 V, tip: 063986****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078323 063986
GTIN	4007841063986
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski industrijski fen 18 V, 2 opcije za temperaturu (300° / 500°).

Dio isporuke:

Verzija bez baterije i punjača, kofer.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Težina	680 g
Napon baterije	18 V
Protok volumena zraka	200 l/min
Broj sadržanih baterija	0
Pakiranje	Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača	MH3
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon

Temperatura zraka	300 - 500 °C
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

Pribor

Punjač tip ASC55	078328 ASC55
Akumulator tip CAS-8	078327 CAS-8
Punjač tip ASC145	078328 ASC145