

 steinel**Akumulatorski industrijski fen 18 V, tip: 063993****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078323 063993
GTIN	4007841063993
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Kompaktni akumulatorski industrijski fen mobile heat MH 5 nudi četiri programa za razne specifične primjene. Količina zraka u šest stupnjeva s digitalnom regulacijom (do 300 l/min).

Dio isporuke:

Verzija bez baterije i punjača, kofer.

Napomena:

Prikladne baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073870 – 073890.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Prihvat snaga	2200 W
Pakiranje	Transportni kovčeg
Temperatura zraka	50 - 500 °C
Protok volumena zraka	300 l/min
Broj sadržanih baterija	0

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Oznaka proizvođača	MH5
Težina	660 g
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Tip CAS 18 V
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

Pribor

Punjač tip ASC55	078328 ASC55
Akumulator tip CAS-8	078327 CAS-8
Punjač tip ASC145	078328 ASC145