



Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 16mm²



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	729467 16
GTIN	4062406566838
Razred artikla	72B

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.

Precizno **paralelno stezanje** s sinkrono pogonjenim steznim čeljustima. Odgovara DIN-normi za **šesterokutno krimpanje** = ušteda mjesta. Stezni oblik sukladno DIN 46228.

Tehnički opis

za presjek vodova	0,08 - 6 mm ²
za presjek vodova	10 - 16 mm ²
ukupna duljina	190 mm
Standard	DIN 46228
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje