

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

Upotreba:

SM geometrija je 1. odabir za malu snagu rezanja.

Tehnički opis

Posmak f_z	0,08 - 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOMT 060508ER-SM
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	INOX
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		