

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

**Upotreba:**

GM geometrija je 1. odabir za općenitu obradu.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOMT 060508ER-GM
Posmak $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	INOX
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		