

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226433 ST1400
GTIN	4960664914012
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

**Upotreba:**

SM geometrija je 1. odabir za malu snagu rezanja.

Kutni radijus: 0,8 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: KOMET® izmjenjiva rezna pločica

Posmak  $f_z$ : 0,08 - 0,2 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	3
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KOMET® izmjenjiva rezna pločica
Tip	ST1400

Vrsta	PR1525
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		