


TOMT 060508ER-GM, CA6535, Tip: S

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	226442 S
GTIN	4960664914005
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

Upotreba:

GM geometrija je 1. odabir za općenitu obradu.

Kutni radijus: 0,8 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOMT 060508ER-GM

Posmak f_z : 0,08 - 0,2 mm

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	3
Posmak f_z	0,08 - 0,2 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOMT 060508ER-GM
Tip	S

Vrsta	CA6535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		