

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	226445 S
GTIN	4960664914036
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Poboljšano izbacivanje odvojenih čestica s jedinstvenom konstrukcijom promjera odvojenih čestica izmjenjivih reznih pločica. Maksimalni aksijalni kut nagiba od 17° osigurava malu snagu rezanja.

Upotreba:

SM geometrija je 1. odabir za malu snagu rezanja.

Kutni radijus: 0,8 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: TOMT 060508ER-SM

Posmak f_z : 0,08 - 0,15 mm

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TOMT 060508ER-SM
Posmak f_z	0,08 - 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Tip	S

Vrsta	CA6535
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		