

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s dugačkim krakovima, mjesto područje: 13-43mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438979 13-43
GTIN	2050002053182
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. **Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.** Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498954, vel. A2; podatkovni kabel br. 497440; bežični adapter br. 498954, vel. A5.

**Tehnički opis**

maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	127 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Korak (namjestiv)	0,005 mm
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,05 mm

Korak (namjestiv)	0,01 mm
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Opskrba energijom	na bateriju
maksimalna dubina utora	6,5 mm
Mjerno područje	13 - 43 mm
Granica odstupanja	0,04 mm
Preciznost ponavljanja	0,02 mm
minimalna širina utora	2 mm
HM senzorska kugla Ø	1,3 mm
Snaga mjerenja	1,2 - 1,7 N
IP-klasa zaštite	IP 67
Broj sadržanih baterija	2
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

## Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S

## Pribor

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
--	--------

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip

498965