

Kroeplin
Längenmesstechnik**Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora s dugačkim krakovima, mjesto područje: 50-80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438979 50-80
GTIN	2050002053205
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. **Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.** Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081561 vel. LR3, upute za rukovanje.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498954, vel. A2; podatkovni kabel br. 497440; bežični adapter br. 498954, vel. A5.

Tehnički opis

Snaga mjerenja	1,3 - 1,8 N
Broj sadržanih baterija	2
Granica odstupanja	0,04 mm
minimalna širina utora	2,5 mm
Korak (namjestiv)	0,002 mm
Korak (namjestiv)	0,005 mm

Korak (namjestiv)	0,05 mm
Korak (namjestiv)	0,001 mm
Korak (namjestiv)	0,02 mm
Korak (namjestiv)	0,01 mm
Preciznost ponavljanja	0,02 mm
Opskrba energijom	na bateriju
maksimalna dubina utora	8,5 mm
HM senzorska kugla Ø	2 mm
Mjerno područje	50 - 80 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	127 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Usluge

DAkkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
---	--------

Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip

498975