



## Akumulatorska LED svjetiljka 0-verzija bez baterije, 18 V, tip: M18HOSALC



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	073211 M18HOSALC
GTIN	4058546340490
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Robusne svjetiljke Li-lonskog akumulatora s velikom snagom rasvjete.

- **Vrlo robusni 18 voltni LED reflektor sa stativom.**
- **Glava reflektora otporna na udarce s 3 odvojena i pojedinačno podesiva LED modula.**
- **Hibridni izvor napajanja: napaja se pomoću baterije od 18 V ili putem kabla.**
- **Integrirani punjač baterija M18™ i USB punjač od 2,1 A.**

#### Funkcija:

IP34: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od  $\varnothing > 2,5$  mm, ali alate i žice treba držati podalje.

#### Odgovara:

Milwaukee 18 V baterije (br. 073816 MB18 i 073827 MB18).

#### Dio isporuke:

**Akumulatorska svjetiljka bez akumulatora i punjača.**

### Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 34
ATEX zona	bez

Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti stupanj 2	4000 lm
Trajanje osvjetljenja stupanj 2	5 h
Težina uključujući bateriju	11100 g
Broj sadržanih baterija	0
Vrsta baterije	Litij-ionska
Rasvjetno tijelo	LED-svjetiljka
Napon baterije	18 V
Jakost svjetlosti	6000 lm
Trajanje osvjetljenja stuba 3	10 h
Oznaka proizvođača	M18 HOSALC-0
Jakost svjetlosti stupanj 3	1700 lm
Atribut imena proizvoda	18 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta proizvoda	Radna svjetiljka