



Uređaj za prikaz preciznih mjerenja, tip: TWT20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434725 TWT20
GTIN	7630041149852
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Uređaj za prikaz izmjerenih vrijednosti s dobro čitljivim dodirnim zaslonom u boji od 7 cola. Istovremeno je moguće prikazati 1 ili 2 mjerenja preko 2 priključka za induktivna mjerna ticala ili oba USB ulaza. Na raspolaganju stoji način rada s 4 prikaza za optimalno očitavanje rezultata. Mjerna ticala TESA automatski se prepoznaju. Osigurava se dinamično mjerenje putem dohvaćanja sirovih podataka od 4300/sekundu. **Spremni za sljedeću generaciju:**

Nadogradnja na TWIN-T20 daje vam moderno i intuitivno sučelje koje pojednostavljuje čitanje očitavanja. Dobivate pristup višestrukim prikazima zaslona, unaprijed postavljenim postavkama, novim opcijama izlaza (TLC-BLE, USB HID), priključku za USB uređaj i prilagodljivim funkcijskim tipkama.

Funkcija:

- **Osnovne formule (+A, -A, +B, -B i kombinacije od A i B).**
- **Dinamično mjerenje (min., maks., maks.-min., prosjek itd.).**
- **Podesive tolerancije s OK/ NOK prikazom.**
- **Integrirana funkcija za klasificiranje (8 maks.).**
- **Izlaz podataka preko izlaza RS232, USB ili funkcije Bluetooth®.**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za ispitna mjerenja u mjernom laboratoriju i u proizvodnji.

Dio isporuke:

Uklj. mrežni kabel za pričvršćivanje na zaslon, adapter za EU, ZH, UK i US utičnice.

Napomena:

Jedinica za prikaz T20 NANO za vizualizaciju tvrtke HEIDENHIN mjerno ticalo dostupna je na zahtjev.

Tehnički opis

Opskrba energijom	na bateriju
Broj priključaka za induktivni senzor	2
Mjerno područje	±5000 µm
IP-klasa zaštite	IP 65
Težina	1,2 kg
širina	112 mm
Broj USB prihvata	2
Zaslon	Zaslon osjetljiv na dodir od 7 cola
maksimalna rezolucija	0,1 µm
Visina	120 mm
Duljina	190 mm
Digitalni prikaz granice pogreške	± (0,2 % + 0,3 µm)
Prikaz	digitalna
Prihvat	Bluetooth prihvat
Prihvat	USB prihvat
Vrsta proizvoda	Pokazna naprava