



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Teleskopske ljestve, broj gazišta: 9**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966096 9
GTIN	4031405407626
Razred artikla	96Y

Opis**Izvedba:**

Teleskopske ljestve od aluminija sa stabilnim bočnim prečkama od trokutaste cijevi, otporne na abraziju, eloksirane. 80 mm duboke, rebrasta **gazišta** i 2 prečke za penjanje (50 mm). Vrlo čvrsti spojevi gazišta i profila. Razmak gazišta / prečki 300 mm. Maksimalno opterećenje 150 kg. Praktično podešavanje visine zahvaljujući teleskopskoj funkciji. Sklopljene ljestve pristaju u svaki prtljažnik.

Standard:**DIN EN 131.****Tehnički opis**

Težina	10,2 kg
Broj stupnjeva	9
Materijal	Aluminij
širina	470 mm
Dubina prečke/stepenice	85 mm

Izvedba nagazne površine	Korak
Duljina ljestvi, izvučenih	3 m
Duljina ljestvi, sklopljenih	0,76 m
Radna visina cca	3,8 m
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Naslonske ljestve