



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Teleskopske ljestve, broj gazišta: 13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	966096 13
GTIN	4031405407619
Razred artikla	96Y

**Opis****Izvedba:**

Teleskopske ljestve od aluminija sa stabilnim bočnim prečkama od trokutaste cijevi, otporne na abraziju, eloksirane. 80 mm duboke, rebrasta **gazišta** i 2 prečke za penjanje (50 mm). Vrlo čvrsti spojevi gazišta i profila. Razmak gazišta / prečki 300 mm. Maksimalno opterećenje 150 kg. Praktično podešavanje visine zahvaljujući teleskopskoj funkciji. Sklopljene ljestve pristaju u svaki prtljažnik. Uključujući preklopnu traverzu (isporučena nepričvršćena).

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnički opis**

Materijal	Aluminij
Dubina prečke/stepenice	85 mm
Duljina ljestvi, izvučenih	4,1 m
Širina kvadratne traverze	0,89 m
Radna visina cca	4,9 m

Broj stupnjeva	13
Duljina ljestvi, sklopljenih	0,93 m
Težina	17,6 kg
širina	565 mm
Izvedba nagazne površine	Korak
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Naslonske ljestve