

**Aku polirka, tip: M18FAP180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Razred artikla	03L

**Opis****Izvedba:**

M18 FUEL™ **aku brusilica** s 8 stupnjeva brzine (raspon od 360- 2200 okretaja u minuti). Elektronika brzine s laganim startom za najbolju kontrolu.

**Dio isporuke:**

Uključujući 2x akumulatora 18V / 5Ah, punjač, AVS- dodatna ručka, drška i tanjur za poliranje.

**Tehnički opis**

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Kapacitet baterije	5 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Težina	2 kg
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	2
Napon baterije	18 V
Oznaka proizvođača	M18 FAP180-502X
Prihvat za alat	M14
Raspon broja okretaja	360 - 2200 min <sup>-1</sup>

Prihvat snaga	1400 W
maksimalni Ø alata za poliranje	180
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje

---

**Pribor**

Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5