


**Brusne ploče (CER) Hookit 775L Bez perforacija, Ø 150 mm, granulacija: 240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567793 240
GTIN	50076308470963
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

- **Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

Upotreba:

Kvalitetano korund zrno za brušenje (A) za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.

Precizna brusna ploča **Cubitron™ II** prednost za veće površine (obrađa pleha) zbog **bržeg skidanja i ravnomjernije završne obrade površine.**

Tehnički opis

Granulacija	240
Ø ploče	150 mm
Seriya	775L
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		