

**Potporni tanjur fiberploče TURBO PAD 3 tvrdo/rebrasto, Vanjski Ø: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566688 115
GTIN	4018875763858
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

**Tvrđi, nesavitljivi** potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja **fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna** pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika **visoke toplinske otpornosti**. Idealno za **grube radove brušenja i gruborezne radove** zrna 36 do 60.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø	115 mm
maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Stupanj tvrdoće	tvrdo
Navoji	M14
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur

