

**Brusne ploče na čičak 237AA (A), Ø 115 mm, granulacija: 600****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567724 600
GTIN	2050002053342
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Poledina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s **brusnim diskom na čičak** npr. br. **567760 samostalno prijanjuća**. Za brzu zamjenu ploča.

237AA Trizact™ s finom strukturiranom piramidalnom površinom od najmanjih čestica aluminij oksida (A).

Upotreba:

Na **kutnim brusilicama** odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (usis prašine nije moguć). Maksimalna radna brzina **40 m/s**.

Za **fino i ravnomjerno brušenje** čelika, nehrđajućih čelika, mesinga i titanovih legura. Posebno za brušenje kontura i pripremu politura.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150.

Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902 – 566950. Mali brusni sistem Ø 50 mm i Ø 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Tehnički opis

Ø ploče	115 mm
---------	--------

3M oznaka granulacije	A30
Oznaka proizvođača	237AA Trizact™
Serija	237AA
Granulacija	600
Sredstvo za brušenje	Mineralne čestice od aluminijskog oksida (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
suho	prikladno		