



Akumulatorska sabljasta pila, tip: M18ONEFSZ



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078220 M18ONEFSZ
GTIN	4058546344733
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Milwaukee sabljasta baterijska pila za radove na teško dostupnim mjestima.

- **Elektronika za bezstupanjsku regulaciju broja okretaja te zaštita od preopterećenja.**
- **Sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile FIXTEC.**

Akumulatorska sabljasta pila.

- **Najnovija generacija POWERSTATE™ motora bez četkica za veću učinkovitost.**
- **Patentirana zaštita spojke sprečava odbijanje stroja ako je list pile blokirana.**
- **Blago pokretanje kojim se može upravljati za maksimalnu kontrolu i brzinu.**
- **Sustav za brzo bezalatno mijenjanje lista pile FIXTEC.**
- **Nagibna i podesiva stopica pile omogućuje optimalno podešavanje položaja rezanja.**

Varijanta M18FSZ ali s **ONE-KEY™** tehnologijom.

- **Pohranjivanje do 3 individualna profila u internoj memoriji uređaja.**

Dio isporuke:

Varijanta u HD kutiji **bez baterije i punjača.**

Napomena:

Listove sabljaste pile naći ćete pod br. 588600.

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Tehnički opis

maksimalne vibracije prema EN	9,9 m/s ²
Duljina hoda	32 mm
Napon baterije	18 V
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Težina	7,9 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj okretaja	0 - 3000 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Kapacitet baterije	5 Ah
Broj sadržanih baterija	0
Posebnost	FIXTEC, LED
Oznaka proizvođača	M18 ONE FSZ
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB55	073809 MHB55
Garnitura akumulatorskih punjača tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Garnitura akumulatoraHigh Output™ Tip baterije M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB3	073808 MHB3
Garnitura akumulatoraHigh Output™ tip M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Litij-ionski akumulatorHigh Output™ Vrsta baterije MHB8	073810 MHB8

Li-Ion System M18B4 Vrsta baterije MB18	073827 MB18
Litij-ionski akumulator High Output™ Vrsta baterije MHB12	073811 MHB12