

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-819 ESD, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094354 10
GTIN	10076490613997
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-819 ESD. Savršena kombinacija udobnosti nošenja, pokretljivosti prstiju i kompatibilnosti sa zaslonom osjetljivim na dodir i ESD-om. Proizvod za zaštitu od elektrostatskog pražnjenja. Kao sastavni dio kruga uzemljenja, može se nositi i na područjima s opasnosti od eksplozije. Dermatološki ispitano s Dermatest®, Oeko-Tex certificirano.

Standard:

EN 16350

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Rukavice koje štite od elektrostatskog pražnjenja, ne izoliraju ruke od električnih napona. Nisu prikladne za radove na vodovima koji su pod naponom ili za zaštitu od strujnih udara, već samo za zaštitu proizvoda.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
--------------------	---------------

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Veličina rukavice	10
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
EN 388	3121A
Materijal nosača	Spandex najlon
Prevlaka	Nitrilna pjena
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Duljina	195 mm
Boja	plavo
Težina	16,6 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Materijal	Nitrilna pjena
Razred zaštite od porezotina	A
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice