

**Akumulatorski / mrežni radio, tip: M12RCDAB****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Razred artikla	03L

Opis**Izvedba:**

Robusni radio za gradilišta, zaštićen od prskajuće vode (IP54) za mrežni pogon i pogon na akumulator. Mrežni radio na bateriju s funkcijom punjenja. DAB+, AM i FM tuner.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni kabel, 2 rezervne baterije, AUX-priključni kabel, bez akumulatora.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	0
Frekvencijsko područje	Radijska frekvencija FM
Frekvencijsko područje	Radijska frekvencija AM
Frekvencijsko područje	Radio frekvencija DAB
Visina	386 mm

širina	155 mm
Duljina	523 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	na bateriju
Težina	1,9 kg
Oznaka proizvođača	M12RCDAB+-0
Napon baterije	12 V
IP-klasa zaštite	IP 54
Prihvat	USB prihvat
Prihvat	Bluetooth prihvat
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
Vrsta proizvoda	Radio

Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C