


**Garant****Izmjenjiva pločica za graviranje, HB7525, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217229 UNI
GTIN	4062406569044
Razred artikla	21Y

**Opis**

Izmjenjiva pločica za graviranje UNI Posmak f: 0,008 - 0,03 mm

**Tehnički opis**

Posmak f	0,008 - 0,03 mm
Tip	UNI
Vrsta	HB7525
Kut vrha	90 stupanj
$W_{min}$	0,25 mm
$W_{max}$	1,8 mm
$t_{max}$	0,8 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva rezna pločica za graviranje i odstranjivanje srha

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	80 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	60 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	50 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	30 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	20 m/min	P
GG(G)	primjereno	80 m/min	K
mokro maksimalno	primjereno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		