

## Kontrolnik za granični utor vratila, tip: D



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484409 D
GTIN	2050002070974
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Kontrolnik za utore na vratilima s dvije strane za prepoznavanje dobrih i loših dimenzija. **Jedna strana s dimenzijama** prema DIN 7164. Tijelo kontrolnika od kaljenog čelika.

Kontrolnik za granični utor na vratilu s međudimenzijom i ISO dosjedom npr. br. 484409 vel. **15,8 M6**.

#### Upotreba:

Za kontrolu plosnatih dosjeda npr. utora.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

#### Napomena:

Oznaka veličine tip opisuje nazivnu veličinu u milimetrima (mm).

Tip A = 3,001 – 5,999

Tip B = 6,001 – 8,999

Tip C = 9,001 – 12,999

Tip D = 13,001 – 16,999

Tip E = 17,001 – 20,999

Tip F = 21,001 – 25,999

### Tehnički opis

Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	CD

Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	A
Nazivna mjera	13 - 16,999 mm
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Standard	DIN 7164
Kvaliteta	10

Kvaliteta	11
Kvaliteta	8
Kvaliteta	13
Kvaliteta	7
Kvaliteta	12
Kvaliteta	9
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Granična osovinska šablona s utorom

## Usluge

KalibriranjeGranični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
--	-----------