

Garant**Vretenasto glodalo, bez prevlake, Ø e8 DC: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191340 16
GTIN	4045197101891
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušene slobodne površine.

- **Široki, fino brušeni žljebovi za odvođenje odvojenih čestica.**
- **Izuzetno fina obrada zahvaljujući precizno brušenim reznim oštricama.**
- **Specijalni kut spirale za aluminij.**

Napomena:

Za glodanje utora.

Tehnički opis

Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,046 mm
Broj zubi Z	3
Ø reza D_c	16 mm
Ø drške D_s	16 mm
Ukupna duljina L	123 mm
Duljina rezne oštrice L_s	63 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	42 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		