

**RUNPOTEC**  
HPI KABELNZEHSPEZIALIST**Višenamjenska kamera RC2, duljina sonde: 30m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	814878 30
GTIN	9120045475562
Razred artikla	86A

**Opis****Izvedba:**

Višenamjenska kamera za vizualne preglede teško dostupnih mjesta. Kompatibilna sa svim proizvodima RUNPOTEC s RTG Ø 6 mm, npr. PowerRex (br. 814868), Runposticks (br. 814877), Runpo1 (br. 814865) i Glasfasterstab (br. 814882).

- **3,5-colni zaslon TFT LCD u boji; fokusna udaljenost 30 mm – 80 mm.**
- **Glava kamere s 345000 piksela (640 × 480); kut slike 64°.**
- **6 × LED, integrirano u glavu kamere.**
- **Klasa zaštite IP 67 (glava kamere i kabel).**
- **230V ili akumulatorski pogon.**

**Upotreba:**

Idealno za cijevi (od unutarnji Ø 14 mm), spuštene stropove, kanale i podne kanale, održavanje i inspekcije postrojenja.

**Dio isporuke:**

1 Runpocam RC2 s **kabelom (30 m)** uklj. kolut u koferu, po 1 dvostruki USB priključak za punjenje 230 V i 12 V (za vozila), 1 USB kabel 3 m, 1 LED žarulja visokih performansi, 320 lumena, uklj. kabel za punjenje, 1 mikro memorijska kartica 8 GB, 1 vodilica s prednjim navojem, 1 sistemska vodilica, 1 set magneta za hvatanje, 1 set priključnih navoja RTG Ø 6 mm, 1 kuka za hvatanje, 1 savitljivi nastavak 12 cm, 1 nastavak za navoj RC2.

**Tehnički opis**

Rezolucija kamere	640×480 px
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Kut otvaranja slike	64 stupanj
Duljina sonde	30000 mm
Veličina ekrana	3,5 col
Seriya	RC2
Prikaz	LCD
Ø sonde	13 mm
Vrsta proizvoda	Endoskop