

**Garant****XNEX 040308, HB7635, tip: INOX**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Dvostruka** izmjenjiva rezna pločica s 3 oštrice. Izdržljiv materijal za rezanje za **izvrsnu sigurnost procesa**.

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,1 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,8 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	2 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		