

Garant**XNEX 040308, HB7525, tip: ST900**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Dvostruka izmjenjiva rezna pločica s 3 oštrice. Izdržljiv materijal za rezanje za **izvrsnu sigurnost procesa**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D / a_p = 2$ mm.

maksimalna dubina reza $a_{p, \text{maks}}$: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,12 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,12 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Tip	ST900
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Vrsta	HB7525

Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	335 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		