

**KERN****Precizna vaga, tip FCB, maks. područje vaganja: 30000g**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479512 30000
GTIN	4045761202665
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- Mrežni pogon i pogon akumulatora moguć. Automatsko isključivanje nakon 3 minute.
- Program za kalibriranje CAL: Za podešavanje točnosti (etalon koji je potreban dobije se na upit).
- Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.
- Funkcija memorije: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).

CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.

Drugi prikaz na stražnjoj strani vage.

### Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V/50 Hz, zaštitni poklopac.

### Dodatni pribor:

Baterija br. 081561 vel. 6LR61; ugrađena punjiva baterija na upit. Podatkovni kabel, pisač na upit.

## Tehnički opis

Dubina	323 mm
Mogućnost reduciranja	0,2 g

širina	270 mm
Dimenzija ploče za vaganje	253×227 mm
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
Očitavanje	0,2 g
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Minimalna težina po komadu	2 g
maksimalno područje vaganja	0 - 30000 g
Visina	110 mm
Oznaka proizvođača	FCB
Neto težina	2,6 kg
Linearnost	±0,6 g
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Precizna vaga

## Usluge

DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50