



Zaštitne hlače s naramenicama za varioce PROBAN, kraljevsko plave, konfekcijska veličina DE: 48



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091599 48
GTIN	4050274860165
Razred artikla	09Y

Opis

Izvedba:

Klasična, jednobojna zaštitna odjeća za varioce osobito je **robustna** te kombinira visoku **udobnost nošenja** s dobrom **prozračnošću**. Odjeća jamči preventivnu zaštitu od topline, iskri i prskanja prilikom zavarivanja. Osim toga, serija odjeće ima svojstva zaštite od vatre, koja ostaju postojana i nakon više pranja. Područja primjene: željezara, metaloprerađivačka industrija, građevinarstvo, ljevaonice.

Hlače s naramenicama PROBAN® zahvaljujući elastičnim naramenicama s kopčama vrlo su praktične i udobne. Na donjem dijelu leđa zahvaljujući izrezanoj zaštiti za bubrege postiže se još veća zaštita. Bočni dio za oblačenje hlača može se prilagođavati uz pomoć kopči.

- **Dva bočna džepa.**
- **Ojačane naramenice, džep za metar i stražnji džep s preklopom i skrivenim zatvaračem.**
- **Obrada proreza sa skrivenim zatvaračem.**

Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

Napomena:

Na upit se može isporučiti serija s gramažom tekstila od 470g/m², certificirano prema EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Ili laganija varijanta s 320g/m², ispitana prema EN 11611, razred 1, A1 i EN

11612 A1, B1, C1. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Odjeća prema: DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine

Tehnički opis

Konfekcijska veličina DE	48
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	100 % pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	380 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine.
Odjeća prema	DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine
Boja	kraljevsko plave
Vrsta proizvoda	Zaštitne hlače za zavarivače