



Akumulatorska kompaktna tračna pila, tip: M12FBS64



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Kompaktna, snažna FUEL™ akumulatorska tračna pila s motorom POWERSTATE™ bez četkica za mobilno piljenje, s poboljšanim rukovanjem.

- Jednostavna i bez alatna promjena reznog lista.
- Bez stupanjsko podešavanje brzine trake s prekidačem za brzinu.
- Robusna metalna konstrukcija, metalna kuka.
- LED osvjetljenje reznog područja.

Dio isporuke:

Uključujući 2x M12 B4 baterije, punjač, transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i pribor naći ćete pod br. 073816 i 073809. Odgovarajuće tračne pile na upit.

Tehnički opis

Duljina lista pile	776 mm
Težina	3,2 kg

Napon baterije	12 V
Brzina trake	0 - 116 m/min
Kapacitet baterije	4 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
maksimalna dubina reza 90 °	64 mm
Broj sadržanih baterija	2
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvođača	M12FBS64
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Širina lista pile	13 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip HB 12 V
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

Garnitura akumulatorskih punjača tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073815 MB12
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion System M12B4 Vrsta baterije MB12	073829 MB12
Li-Ion System M4B2/M12B2 Vrsta baterije MB12	073814 MB12