

Garant
Kutna glodača glava 90°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø reza D_c	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Broj oštrica Z	5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Duljina izboja L_1	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------