

Garant**Kutna glodača glava 90°, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	70 mm
Ø reza D _c	32 mm
Ø drške D _s h6	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	5
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	195 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj

Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarne hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------