

**Garant**

**Kutno glodalo 90° s cilindričnom drškom, za izmjenjive rezne pločice XN., Ø D / broj pločica Z: 20/3mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215177 20/3
GTIN	4062406570033
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Broj oštrica Z	3
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	150 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$	2 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Duljina izboja $L_1$	40 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj

Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------