

Garant
Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M12
Ø reza D _c	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
Ø D ₁ h6	12,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
Broj oštrica Z	4
Izvedba drške	s navojem

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------