

Garant

Kutno glodalo 90° s navojem, za izmjenjive rezne pločice XN., Ø D / broj pločica Z: 32/5mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215178 32/5
GTIN	4062406570118
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø D ₁ h6	17 mm
Broj oštrica Z	5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm) XNEX 040308
Ø reza D _c	32 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Prihvatni navoj M	M16
maksimalna dubina reza a _{p maks}	2 mm
Izvedba drške	s navojem

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------