

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	30 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308
$\varnothing D_2$	17,7 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	20 mm
Prihvatni navoj M	M10
Broj oštrica Z	3
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Izvedba drške	s navojem

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------