

**Garant****Kutna glodača glava 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Sustav kutne glodalice za **stupnjevito glodanje ramena**. Kompaktna veličina okretne pločice osigurava **jako veliku stabilnost** pri jako velikom broju okretaja – za **najveću produktivnost**.

**Napomena:**

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s drškom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	40 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	40 mm
Broj oštrica Z	6
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø prihvatne rupe	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XNEX 040308

Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni tip 1	219878 1
--	----------