



## Prednja kliješta fosfatirana, ukupna duljina: 200mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	705991 200
GTIN	4003773087243
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Specijalni, ekstra uski oblik glave za sužena radna mjesta. **Provučeni zglob** (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Fino podešavanje ureza preko gumba s oprugom, podesivo u 5 stupnjeva za precizno prilagođavanje zahvatne širine. Funkcija zahvaćanja sprijeda i bočno. Kliješta su sivo atramantirana, glava je polirana, zubi su dodatno induktivno kaljeni (oko 61 HRC).

Ručke prevučene plastikom.

#### Upotreba:

Pouzdana frontalno hvatanje čak i ravnih obradaka zahvaljujući sustavu s tri točke. Hvatanje, zatezanje i otpuštanje čak i kaljenih glava vijaka, kao i istrošenih klinova i vijaka.

#### Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, kovan u lijevačkom kalupu.

### Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Zaštita od pritezanja	da
Širina čeljusti	11 mm
Broj ureza za fino podešavanje	5
Stezni raspon za cijevi	7/8 col
Stezni raspon za šesterokute	22 mm
Samostezno	da
Duljina čeljusti	27 mm

Oznaka proizvođača	TwinGrip
Izvedba čeljusti	Sustav s 3 točke
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij elektročelik
Vrsta proizvoda	Kliješta za cijevi