

HOLEX**Par rukavica, veličina rukavice: 12****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 094300 12 |
| GTIN | 4062406569785 |
| Razred artikla | 02H |

Opis**Izvedba:**

Prozračne rukavice za montažu s inovativnom PU nitrilnom prevlakom baziranoj na vodi za najveće zahtjeve za preciznošću, fleksibilnošću i taktilnošću u suhim i blago masnim radnim okruženjima. Izrazito fino strukturirana površina postiže se pomoću zahtjevnog procesa oplemenjivanja. Zahvaljujući visokom stupnju otpornosti na trošenje, rukavice su dugotrajnije. Bez DMF-a.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------------|
| Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice |
| Kategorija zaštite | Kategorija II |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |

| | |
|----------------------|--|
| Sadržaj | 12 |
| Funkcija rukavice | Bez DMF-a |
| Funkcija rukavice | Pogodno za kožu osoba s alergijama |
| EN 388 | 4131X |
| Materijal nosača | Lycra®, poliamid |
| Prevlaka | PU na bazi vode / nitril |
| Varijanta presvlake | Dlan |
| Područje primjene | Svestranost |
| Područje primjene | Preciznost |
| Duljina | 255 mm |
| Boja | crna / siva |
| Tehnologija pletenja | 15G |
| AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. |
| Primjena | višekratno |
| Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |