

HOLEX**Par rukavica s točkicama, veličina rukavice: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094301 12
GTIN	4062406572013
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Prozirane rukavice za montažu s inovativnom PU nitrilnom prevlakom baziranoj na vodi za najveće zahtjeve za preciznošću, fleksibilnošću i taktilnošću u suhim i blago masnim radnim okruženjima. Izrazito fino strukturirana površina postiže se pomoću zahtjevnog procesa oplemenjivanja. Zahvaljujući visokom stupnju otpornosti na trošenje, rukavice su dugotrajnije. Bez DMF-a.

S dodatnim **nitrilnim točkicama** za još bolji hvat i dugotrajnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	12
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Lycra®, poliamid
Prevlaka	PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	crna / siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice