

**Par rukavica, veličina rukavice: 12****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 094243 12     |
| GTIN           | 4062406572105 |
| Razred artikla | 02H           |

**Opis****Izvedba:**

Rukavice za montažu s PU prevlakom za precizne radove u suhom radnom okruženju. Dobar osjećaj ugodne i visok stupanj prozračnosti. Posebice prikladne za precizno rukovanje malim elektroničkim dijelovima, za radove održavanja, inspekciju, montiranja.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Kategorija zaštite | Kategorija II                      |
| Vrsta rukavica     | Višenamjenske rukavice             |
| Sadržaj            | 12                                 |
| Funkcija rukavice  | Pogodno za kožu osoba s alergijama |

|                      |  |
|----------------------|--|
| EN 388               | 4131X  |
| Materijal nosača     | Poliamid   |
| Prevlaka             | PU   |
| Varijanta presvlake  | Dlan   |
| Područje primjene    | Preciznost   |
| Duljina              | 255 mm   |
| Boja                 | siva   |
| Tehnologija pletenja | 13G  |
| AQL                  | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. |
| Primjena             | višekratno   |
| Vrsta proizvoda      | Višenamjenske rukavice                                       |