

**Akumulatorska udarna bušilica, tip: GSB1235****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

**Bosch akumulatorska udarna bušilica** za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

Robusni i praktični akumulatorski vijak težine samo **1 kg**.

**Dio isporuke:**

Uključuje 2× litij-ionske baterije, punjač i transportnu torbu.

**Napomena:**

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

**Tehnički opis**

Napon baterije	12 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 460 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	32 mm

Područje stezanja brzostezne glave	1 - 10 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	10 mm
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1750 min <sup>-1</sup>
Vrsta baterije	Litij-ionska
tipična uporaba	Medium
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Kapacitet baterije	3 Ah
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija	2
Oznaka proizvođača	GSB 12V-35
maksimalan mekani okretni moment	20 Nm
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
maksimalan okretni moment tvrdo	35 Nm
Težina	1 kg
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	10,5 m/s <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

## Pribor

Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B12 V	073855 B12
Uređaj za punjenje akum. jedinica tip GAL1240	073866 GAL1240