

**Par rukavica Pro Cut D, veličina rukavice: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094602 7
GTIN	4062406572136
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

HOLEX Pro Cut D. Pletene rukavice za zaštitu od posjekotina bez šavova za precizne i univerzalne radove i zaštitu od visokih opasnosti od posjekotina. S PU prevlakom od nitrilne pjene i vrlo dobrim prijanjanjem i fleksibilnošću prstiju. S ojačanim nagibom palca za dugotrajnost. Idealno za primjenu u suhim kao i nauljenim radnim okruženjima. **Tehnologija pletenja finoće 18.**

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	7
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od porezivanja
Sadržaj	12

Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	pojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	18G
Sušenje	Sušenje na zraku
EN 388	4X43D
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crna / siva
Duljina	255 mm
Primjena	višekratno
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Razred zaštite od porezotina	D
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja