

**Bušaći čekić, tip: GBH221****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Robusne udarne bušilice s **prihvatom alata SDS-plus** i velikim napretkom bušenja.

- **Preopteretiva spojka za zaštitu korisnika i stroja.**
- **Kontinuirano reguliranje broja okretaja za čisto zabušivanje.**
- **Višestruke mogućnosti primjene zahvaljujući funkciji dlijeta (zaustavljanje okretanja).**
- **Desni/lijevi hod za otpuštanje u slučaju zaglavljenih svrdala.**

Dio isporuke:

Uključuje dodatnu ručicu, krpu za stroj. Uključujući graničnik dubine od 210 mm i transportni kofer.

Napomena:

Odgovarajuća HM udarna svrdla pronaći ćete od br. 787000. Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851– 073866.

Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	20 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Prihvat za alat oblik	SDS-Plus
Prihvat snaga	650 W

Drška	SDS Plus
Udarna energija	2 J
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	30 mm
Težina	2,3 kg
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Pakiranje	Transportni kovčeg
Oznaka proizvođača	GBH 2-21 D
maksimalne vibracije prema EN	13,5 m/s ²
Vrsta proizvoda	Bušaći čekić