



## Akumulatorska udarna bušilica-odvijač bez baterije, punjača, tip: GSB1855



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

**Bosch akumulatorska udarna bušilica** za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.

- **Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog praznjenja.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.**
- **Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.**
- **Praktična kopča za remen (ne 070104).**
- **Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.**
- **Brzostezna glava za svrdlo.**

S **EC motorom bez četkica.**

**KickBackControl** s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.

#### Dio isporuke:

**Bez baterije**, bez punjača i s kovčegom L-BOXX.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073851 i 073866.

### Tehnički opis

maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm

Oznaka proizvođača	GSB 18V-55
Vrsta baterije	Litij-ionska
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
tipična uporaba	Medium
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	1,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	35 mm
Kapacitet baterije	4 Ah
Broj sadržanih baterija	0
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1800 min <sup>-1</sup>
Napon baterije	18 V
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 460 min <sup>-1</sup>
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
maskimalan okretni moment tvrdo	55 Nm
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	13 mm
Težina	1,1 kg
maskimalan mekani okretni moment	28 Nm
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	11 m/s <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač