



## Akumulatorska kutna brusilica GWS, tip: 18V15C



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Razred artikla	03C

### Opis

#### Izvedba:

- Zahvaljujući novoj BITURBO tehnologiji postiže se 50% brže rezanje i uklanjanje metala. Odgovara snazi kablanske kutne brusilice.
- Povećana sigurnost zahvaljujući inteligentnom sustavu kočenja i funkcijama Soft Start, KickBack i Drop Control.
- Postavke pojedinačnih stupnjeva brzine uz pomoć upravljačke površine i Bluetooth povezivosti.
- Mogućnost naknadne ugradnje modula za povezivost.

#### Dio isporuke:

Bez baterije i punjača, uključujući zaštitni pokrov, prihvatnu prirubnicu, steznu maticu, dodatnu ručku.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073854 i br.073866.

Odgovarajuće ProCORE 18 V baterije i početničke setove možete pronaći pod br. 073857 vel. C18 i br. 073865 vel. C18.

### Tehnički opis

maksimalna dubina razdvajanja	34 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Napon baterije	18 V
maksimalni Ø diska	125 mm

Nježni zalet	ne
Oznaka proizvođača	GWS 18V-15 C
Vrsta baterije	Litij-ionska
Zaštita od preopterećenja	da
Blokada trzaja	da
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
maksimalne vibracije prema EN	4 m/s <sup>2</sup>
Težina bez baterije	2,2 kg
Broj sadržanih baterija	0
Blokada pokretanja	da
Konstrukcija motora	motor bez četkica
Sigurnosni sklop	ne
Težina	2,2 kg
maksimalan broj okretaja	9800 min <sup>-1</sup>
Povezivanje s aplikacijama	OneKey
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Garnitura aku punjačaProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073865 C18
Litij-ionski akumulatorProCore tip akumulatora, napon akumulatora C18 V	073857 C18