



## Akumulatorski udarni odvijač, tip: M18FIW2F12



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost. Stabilno metalno kućište prijenosnika i ergonomska središnja ručka s mekanim postoljem. LED-prikaz napunjenosti akumulatora, LED-lampica područja rada. S hodom udesno/ulijevo i elektroničkim upravljanjem broja okretaja. Elektronika REDLINK PLUS™ – jedinstveno upravljanje snagom:

- S komunikacijom između sustava pogonski stroj – baterija.
  - Sa zaštitom od preopterećenja za dulji vijek trajanja baterije, motora i prijenosnika.
- DRIVE CONTROL™ omogućuje brzo mijenjanje četiri stupnja s različitim postavkama broja okretaja i okretnog momenta. **18 V / 5,0 Ah Kompaktni akumulatorski udarni odvijač** sa samo 124 mm duljine.
- Kompaktna konstrukcija.
  - Četvrti stupanj za optimalnu kombinaciju učinkovitosti i preciznosti pri otpuštanju vijaka.

#### Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

Robusni i učinkoviti FUEL™ akumulatorski udarni odvijač s POWERSTATE™ EC motorom bez četki za dugi vijek trajanja motora i visoku energetske učinkovitost.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatori i pribor naći ćete od br. 073808.

## Tehnički opis

tipična uporaba	Strong
Broj udaraca 3. stuba	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Broj udaraca 1. stuba	0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Težina	5,9 kg
maskimalan okretni moment 1. stuba	102 Nm
Broj udaraca 2. stuba	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
maksimalan Ø vijka (8,8 – 12,9)	M18
maskimalan okretni moment 3. stuba	339 Nm
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
maskimalan okretni moment 4. razine	34 Nm
Napon baterije	18 V
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Oznaka proizvođača	M18 FIW2F12
maskimalan okretni moment 2. stuba	203 Nm
Pogonski profil prihvata za alat	Vanjski četverokut
Broj sadržanih baterija	2
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta baterije	Litij-ionska
Kapacitet baterije	5 Ah
Vrsta proizvoda	Udarni vijak

## Pribor

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18

Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C

073840 M1218C