


Mitutoyo**Mjerni satovi zaštićeni od udarca, mjerno područje / Ø kućišta: 1/55mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432053 1/55
GTIN	4946368842448
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Mjerenje prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni satovi sa zaštitom od udaraca, sigurnosni mjerni satovi, sa slobodnim hodom. Ekstremno lagana, čvrsta konstrukcija zaštićena od prašine. Ø stezne drške 8 mm h6.

Tehnički opis

Ø kućišta	55 mm
Standard	Norma proizvođača
Kalibriranje	C1
Vrijednost skale	0,01 mm
Fini podizaj	3,5 mm
Snaga mjerenja	0,4 - 1,4 N
Mjerno područje	1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	7 µm

Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 3 mm	023000 3

Pribor

Čelično ticalo tip 11/15	434900 11/15
Čelično ticalo tip 18/4	434900 18/4
Ticalo od tvrdog metala tip 18/4	434910 18/4
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Čelično ticalo tip 18/3	434900 18/3
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100
Zakretno ticalo	434912
Čelično ticalo tip 20	434900 20
Čelično ticalo tip 11/35	434900 11/35
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Čelično ticalo tip 30/10	434900 30/10
Ticalo od tvrdog metala tip 17	434910 17
Čelično ticalo tip 39	434900 39
Čelično ticalo tip 12	434900 12
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Čelično ticalo tip 24	434900 24
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50

Čelično ticalo tip 18/6	434900 18/6
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Čelično ticalo tip 11	434900 11
Čelično ticalo tip 18/2	434900 18/2
Čelično ticalo tip 18/1	434900 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 14	434910 14
Čelično ticalo tip 11/25	434900 11/25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Čelično ticalo tip 14	434900 14
Čelično ticalo tip 14/30	434900 14/30
Čelično ticalo tip 29/10	434900 29/10
Čelično ticalo tip 14/15	434900 14/15
Čelično ticalo tip 11/30	434900 11/30
Čelično ticalo tip 17	434900 17
Čelično ticalo tip 29/20	434900 29/20
Ticalo od tvrdog metala tip 18/1	434910 18/1
Ticalo od tvrdog metala tip 18/3	434910 18/3
Ticalo od tvrdog metala tip 18/5	434910 18/5
Ticalo od tvrdog metala tip 16	434910 16
Čelično ticalo tip 15	434900 15
Ticalo od tvrdog metala tip 10	434910 10
Čelično ticalo tip 13	434900 13
Čelično ticalo tip 28	434900 28
Ticalo od tvrdog metala tip 18/2	434910 18/2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Čelično ticalo tip 10	434900 10
Čelično ticalo tip 14/20	434900 14/20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25

Čelično ticalo tip 16	434900 16
Čelično ticalo tip 18/5	434900 18/5
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Čelično ticalo tip 2	434900 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Čelično ticalo tip 14/40	434900 14/40
Čelično ticalo tip 11/20	434900 11/20
Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Ticalo od tvrdog metala tip 18/6	434910 18/6
Ticalo od tvrdog metala tip 11	434910 11