

Mitutoyo**Mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58Bmm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432051 10/58B
GTIN	4946368841915
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni sat s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Standard	DIN 878
Vrijednost skale	0,01 mm
Karika na poledini mjernog sata	da
Snaga mjerenja	0,4 - 1,4 N
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm

Ø kućišta	58 mm
Očitavanje	1/101 mm
Mjerno područje	10 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	13 µm
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5

Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm	434920 15
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Zakretno ticalo	434912
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434836 58
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10