

**Mitutoyo****Mjerni sat, mjerno područje / Ø kućišta: 10/58mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

Dimenzije prema DIN EN ISO 463, izdanje lipanj 2006. Precizni mjerni sat s metalnim kućištima, Ø stezne drške 8 mm h6, kaljen i brušen. Brojčanik se pomoću vanjskog prstena može okrenuti tako da kazaljka bude na nuli. Središnja kazaljka za očitavanje 1/100-mm, manja kazaljka sporedne skale za očitavanje 1-mm.

### Dodatni pribor:

Posebno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

## Tehnički opis

Kalibriranje	C1
Ø kućišta	58 mm
Snaga mjerenja	0,4 - 1,4 N
Mjerno područje	10 mm
Vrijednost skale	0,01 mm
Standard	DIN 878

Očitavanje	1/101 mm
Očitavanje po okretu kazaljke	1 mm
Odstupanje mjerenja MPE (raspon mjerenja)	13 µm
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMjerni sat, analogni 0,01 i digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 12,5 mm	023010 12,5
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10

## Pribor

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 80 mm	434920 80
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 40 mm	434920 40
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 90 mm	434920 90
Magnetska stražnja stijenka za mjerne satove za Ø kućišta 58 mm	434836 58
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 10 mm	434920 10
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 20 mm	434920 20
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 50 mm	434918 50
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 50 mm	434917 50
Savijeni držači mjernog sata60° duljina pritezanja 25 mm	434918 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 60 mm	434920 60
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 30 mm	434920 30
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 50 mm	434920 50
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 70 mm	434920 70
Zakretno ticalo	434912
Savijeni držači mjernog sata45° duljina pritezanja 25 mm	434917 25
Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 100 mm	434920 100

Produžetak za mjerna ticala duljina D (L) 15 mm

434920 15